



workFLO™

轻松操控您的工作流程。

workFLO 产品为当今快节奏的医疗保健环境提供了雅致简约的解决方案。



workFLO™

	单显示器/ 一体机工作站	笔记本电脑工 作站	高度可调圆杆 支架	高度固定圆杆 支架	设备挂载圆杆 支架
高度可调	✓	✓	✓		
抗菌表面	✓	✓	✓	✓	✓
可附加配件	✓	✓	✓	✓	✓
自动适应方向脚轮， 方便移动	✓	✓			

凭借轻量化和流线型设计，workFLO 系列产品可为医疗服务提供支持和改进方案。

### 主要优点



计算机安全选项



抗菌表面



轻量化设计



配件齐全



高度可轻松调整



稳定的操控性

从单显示器工作站到设备支架，workFLO 以其流线型和操控简单的设计，帮您提供更佳的患者护理服务。

### 单显示器/一体机工作站 WF-CSX-AH



**高度调节范围：**898-1198mm (35-47in)  
**承重能力：**10kgs (22lbs)  
**抬升机构：**气压弹簧按钮驱动  
**工作台表面：**采用复合和粉末涂层材质的抗菌工作台表面  
**技术型机架：**采用确保计算机安全的钥匙锁。Optional key codes available  
**脚轮：**5 英寸脚轮 - 3 个固定方向，1 个方向 / 跟踪型脚轮，方便操控。  
**固定选项：**单显示器，采用倾斜/旋转式 VESA 75/100 支架平板电脑支架固定（防移动）  
**主要材质：**铝合金/不锈钢/ABS (VO)  
**推车重量：**29.9kgs (66lbs)  
**推车占用空间：**538mm x 574mm (21.19in x 22.58in)

### 笔记本电脑工作站 WF-CLX-AH



**高度调节范围：**898-1198mm (35-47in)  
**承重能力：**10kgs (22lbs)  
**抬升机构：**气压弹簧按钮驱动  
**工作台表面：**采用复合和粉末涂层材质的抗菌工作台表面  
**技术型机架：**采用确保计算机安全的钥匙锁。Optional key codes available  
**脚轮：**5 英寸脚轮 - 3 个固定方向，1 个方向 / 跟踪型脚轮，方便操控。  
**固定选项：**可选笔记本电脑固定支架  
**主要材质：**铝合金/不锈钢/ABS (VO)  
**推车重量：**27.7kgs (61lbs)  
**推车占用空间：**538mm x 574mm (21.19in x 22.58in)

### 移动医疗工作站高度可调 WF-RLX-AH



**高度调节范围：**800-1050mm (31.5-41.5in)  
**承重能力：**8kgs (17.6lbs)  
**抬升机构：**气压弹簧按钮驱动  
**工作台表面：**采用复合和粉末涂层材质的抗菌工作台表面  
**脚轮：**62.5mm (2.5in) - 5 锁  
**固定选项：**标配笔记本电脑电源适配器收纳篮；可选笔记本电脑固定支架和平板电脑支架  
**主要材质：**铝合金/不锈钢/ABS (VO)  
**推车重量：**12.7kgs (28lbs)  
**推车占用空间：**最高 Ø604.5mm (Ø23.8in)

### 移动医疗工作站高度固定 WF-RLX-FH



**高度调节范围：**1000mm (39.5in)  
**承重能力：**10kgs (22lbs)  
**工作台表面：**采用复合和粉末涂层材质的抗菌工作台表面  
**脚轮：**62.5mm (2.5in) - 5 锁  
**固定选项：**标配笔记本电脑电源适配器收纳篮；可选笔记本电脑固定支架和平板电脑支架  
**主要材质：**铝合金/不锈钢/ABS (VO)  
**推车重量：**9.1kgs (20lbs)  
**推车占用空间：**最高 Ø604.5mm (Ø23.8in)

### 医疗设备固定轮架 WF-RDM-FH



**高度调节范围：**1065mm (42in)，带后置把手  
**承重能力：**15kgs (33lbs)  
**脚轮：**62.5mm (2.5in) - 5 锁  
**固定选项：**侧板  
**主要材质：**铝合金/不锈钢  
**推车重量：**5.4kgs (12lbs)  
**推车占用空间：**最高 Ø604.5mm (Ø23.8in)

## 移动医疗设备架 — 高效管理卫生和安全用品

可互换的卫生和安全用品分发解决方案, 在设施的各个入口设置口罩、手套和洗手液流动分发站。





### 移动医疗设备架

**高度调节范围:** 1065 毫米 (42 英寸), 通过后置手柄调节

**承重能力:** 15 千克 (33 磅)

**脚轮:** 62.5 毫米 (2.5 英寸) – 5 个 (可锁定)

**安装选件:** 滑板

**主要材料:** 铝合金/不锈钢

**滚动架重量:** 5.4 千克 (12 磅)

**滚动架占地面积:** 最大直径 604.5 毫米 (23.8 英寸)



### 主背板

119-002210-00

- 背板固定在 workFLO 设备安装滚动架的安装板上。
- 最多可容纳三个模块。模块卡舌可以轻松滑入背板卡槽。
- 背板后面的锁定板既能牢牢固定模块, 同时又方便更换模块。
- 配备 9 英寸 x 12 英寸的透明磁性文件架, 可根据需要轻松修改宣传内容。



### 洗手液护罩

119-002216-00

- “通用尺寸”洗手液瓶, 最大容量为 32 液体盎司。
- 可容纳直径最大为 4 英寸的圆柱形瓶子。
- 不适用于加仑壶式的瓶子。
- 可安装在背板的任意位置 (每个背板最多安装 3 个)。



### 口罩盒

119-002219-00

- 用于存放散装口罩 (非纸巾盒样式)。
- 通过开口从上至下直接拿取口罩盒中的口罩。
- 可容纳最大 7.5 英寸长 x 4 英寸宽的散装口罩。
- 仅可安装在背板的中间位置 (每个背板最多安装 1 个)。



### 口罩盒护罩

119-002218-00

- “通用尺寸”的纸巾盒样式口罩盒。
- 可容纳最大 8 英寸长 X 4.5 英寸宽 X 3.5 英寸高的口罩盒。
- 可安装在背板的任意位置 (每个背板最多安装 3 个)。



### 手套盒护罩

119-002217-00

- “通用尺寸”手套盒, 可容纳 100 副或 200 副手套。
- 可容纳最大 9.5 英寸长 X 5.5 英寸宽 X 4 英寸高的手套盒。
- 可安装在背板的任意位置 (每个背板最多安装 3 个)。

我们的多种配件可根据您的应用需求进行添加或移除, 随时更换。



侧置耗材篮  
WF-SSUPBIN




后置耗材盒  
WF-RSUPBINS



后置耗材篮,  
聚合物  
WF-RSUPBASK-P



钢制加长后置把手  
WF-EXRHAND



前置耗材金属篮  
WF-FSUPBASK-W



平板电脑平面支架  
AM-TABMNT-S



倾斜/旋转式 VESA 支架  
WF-VESA-MNT



轻型 VESA 支架  
WF-VESA-MNT-LT



倾斜/旋转式平  
板电脑支架  
WF-TAB-MNT



单层上锁抽屉  
WF-DRWR-SL



扫描器托架支架,  
CODE 2600  
WF-SCNBRKT-  
CD2600



Zebra QLN220  
打印机支架  
WF-PBRKT-ZQLN2



联系您的 TouchPoint Medical 销售代表, 以获取更多信息, 并讨论适合您的移动医疗应用的配件。  
请访问 [touchpointmed.com/contact](http://touchpointmed.com/contact) 您的当地业务代表。



电子签名板,  
VESA 支架  
WF-SIGNPAD-VESA



VESA 扫描器支架  
WF-SBRKT-VESA



杯托, VESA 支架  
WF-MEDCUP-VESA



笔记本电脑轮架安全  
支架  
WF-RLT-SECBRKT



笔记本电脑固定支架  
WF-CLT-SECBRKT

*BRINGING CARE FORWARD.™*

[touchpointmed.com](https://touchpointmed.com)